



WH27250809C

kallysto.pro UP komplett: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht/1500W Braun

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor

Bewegungsmelder

Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

Abmessungen

Breite

94 mm

Einbautiefe

20 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-5 - 45 °C

Werkstoff

Farbe

Braun

Werkstoff

Polycarbonat (PC)

Sicherheit

Schutzart IP

IP20

Installation, Montage

Montage auf

Unterputz