



WH36593203C

robusto humide ENC Gr.1 compl.: Type 15 avec clapet IP21 Gris

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 400 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Gris

Code RAL 7035

Finition Mat

Matière Duroplast
Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 53.8 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 36 mm

Profondeur de montage 17.8 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Borne de connexion

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage Encastré

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 15

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Pré-équipé avec Prise de courant

Cache, porte

Type de couvercle Couvercle rabattable à fermeture automatique

Capacité

Nombre de modules 1

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP21

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes à vis

Convient pour

robusto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----