



WH37100100D



#### FLF Gr.1 komplett: Druckschalter S1(3+3) 37.5x62.5mm Weiss

##### Technische Eigenschaften

###### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

###### Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

###### Werkstoff

Farbe	Weiss
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

###### Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement mit voller Abdeckplatte
------------------	--------------------------------------

###### Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Einbaubar Klemmbefestigung
------------	-------------------------------

###### Abmessungen

Abmessungen	62.70 x 37.50 mm
Einbautiefe	12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	36 mm

###### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK02

###### Architektur

Steuer-/Bedienelement	Zweiteilige Taste
-----------------------	-------------------

###### Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

###### Texte

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Beleuchtung	Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone
Schaltart/Variante	Serien-Wechselschalter S1

###### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja