



WH37588305D



FLF Gr.1 komplett: Einbau-Steckdose T23 mit Statusanzeige Schwarz

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 37.7 mm

Breite 62.7 mm

Tiefe 45 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 38 mm

Einbautiefe 7 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm²

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Einbaubar
Schnappbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 23

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Ja

Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck

Abdeckung Vollplatte

Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Typ Apparat Gr. I

Geeignet für

FLF-Aufputzmontage / FLF-Unterputzmontage

Produktdatenblatt

WH37588305D

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja