



WH37588305D



**FLF Gr.1 complet: Prise type 23 avec affichage d'état, Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	37.7 mm
Largeur	62.7 mm
Profondeur	45 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	38 mm
Profondeur de montage	7 mm

**Raccordement**

Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>
-----------------------	---------------------------

**Connectivité**

Type de montage	Installation à encastrer Fixation par encliquetage
-----------------	---

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 23
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Oui

**Textes**

Inscription	Sans inscription
Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Type	Appareil gr. I

# Fiche technique du produit

WH37588305D

---

## Convient pour

FLF encastré / FLF monté en saillie

---

## Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui