



WH27917705C

**kallysto.pro UP Gr.2x1 komplett: Typ 15 / Typ 15 mit Steckklemmen, Schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	10 A
-----------	------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	154 mm
Breite	94 mm
Tiefe	48 mm
Anzahl Einheiten	2
Einbautiefe Unterputz-Dosen	41 mm
Einbautiefe	7 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 15
-----------------------	-----------------------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
Einbau-/Anschlussort	Vertikal

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	Steckanschluss
Montageart	Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp USB	quickconnect

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 15
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	2
---------------	---

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

**Geeignet für**

kallysto Unterputz	
--------------------	--