



WH37583300DM



**FLF Gr.1 komplett mit Rastfeder: T13 mit Statusanzeige mit Steckklemmen/ Weiss**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Weiss

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 37.7 mm

Breite 62.7 mm

Tiefe 45 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 38 mm

Einbautiefe 7 mm

**Anschluss**

Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart Einbaubar  
Schnappbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Kapazität**

Anzahl Module 1

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Ja

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck Nein

**Texte**

Abdeckung Vollplatte

Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Typ Apparat Gr. I

---

**Geeignet für**

FLF-Unterputzmontage

---

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform

Ja

RoHS-konform

Ja

---