



WH27593207C

**kallysto.pro UP komplett: Steckdose Typ 15 mit Steckklemmen, Beige**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Beige  
RAL Nummer 1015  
Glanzgrad Matt  
Werkstoff Duroplast  
Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 94 mm  
Breite 94 mm  
Tiefe 49 mm  
Einbautiefe Unterputz-Dosen 42 mm  
Einbautiefe 37 mm

**Anschluss**

Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp Steckanschluss  
Montageart Schraubbefestigung  
Anschluss-/Steckertyp USB quickconnect

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 15  
Verdreher Zentraleinsatz Nein  
Mit Klappdeckel Nein  
Mit Schutzleiterkontakt rund Ja  
Mit Signallampe Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Kapazität**

Anzahl Module 1

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK IK02  
Schutzart IP IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein  
Mit Funktionsbeleuchtung Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck Nein

**Texte**

Abdeckung Vollplatte  
Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz  
Anschlussart Mit Schraubklemmen

---

**Geeignet für**

kallysto Unterputz

---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform

Ja

---