



WH25917709C

kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Typ 15 / Typ 15 mit Steckklemmen/ Braun

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

##### Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

##### Werkstoff

Farbe Braun

RAL Nummer 8014

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

##### Abmessungen

Höhe 152 mm

Breite 92 mm

Tiefe 48 mm

Anzahl Einheiten 2

Einbautiefe Unterputz-Dosen 41 mm

Einbautiefe 7 mm

##### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 15

##### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Einbau-/Anschlussort Vertikal

##### Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Steckanschluss

Montageart Schraubbefestigung

Anschluss-/Steckertyp USB quickconnect

##### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 15

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

##### Kapazität

Anzahl Module 2

##### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

##### Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

##### Geeignet für

kallysto Unterputz

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja