Fiche technique du produit
WH25917709C



WH25917709C

kallysto.line ENC Gr.2x1 compl.: T15 / T15 avec bornes enfichables/ Brun

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	10 A
Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz
Matière	
Couleur	Marron
Code RAL	8014
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Dimensions	
Hauteur	152 mm
Largeur	92 mm
Profondeur	48 mm
Nombre d'unités	2
Profondeur des boîtes d'encastrement	41 mm
Profondeur de montage	7 mm
Raccordement	
Type de connexion / prise	Norme suisse type 15
Installation, montage	
Montage	Encastré
Position de montage/connexion	Vertical
Connectivité	
Type de connection / prise	Raccordement à fiche
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	QuickConnect
Equipement	
Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 15
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
Capacité	
Nombre de modules	2
Sécurité	
Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20
Identification	
Avec inscription	Non
Convient pour	
kallysto encastré	