



WH25917709C

kallysto.line ENC Gr.2x1 compl.: T15 / T15 avec bornes enfichables/ Brun

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Marron
Code RAL 8014
Matière Duroplast
Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 152 mm
Largeur 92 mm
Profondeur 48 mm
Nombre d'unités 2
Profondeur des boîtes d'encastrement 41 mm
Profondeur de montage 7 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 15

Installation, montage

Montage Encastré
Position de montage/connexion Vertical

Connectivité

Type de connexion / prise Raccordement à fiche
Type de montage Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB QuickConnect

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 15
Avec couvercle à charnière Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02
Indice de protection IP IP20

Identification

Avec inscription Non

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui