



WH37100105D



FLF Gr.1 complet: Interrupteur S1(3+3) 37.5x62.5mm Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base avec plaque de recouvrement
--	---

Connectivité

Type de montage	Installation à encastrer Fixation par serrage
-----------------	--

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
-------------------	---

Dimensions

Dimensions	62.70 x 37.50 mm
Profondeur de montage	12 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	36 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir double
---------------------------	-----------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Raccordement

Type de connexion / prise	QuickConnect Borne enfichable
---------------------------	----------------------------------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Éclairage	Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED
Type de commutation	Double interrupteur va-et-vient S1

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui