



WH25593206C

kallysto.line encastré complet: Prise type 15 avec bornes enfichables, Orange

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

Tension

| | |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 400 - 400 V |
|------------------|-------------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Matière

| | |
|-----------------------|------------|
| Couleur | Orange |
| Code RAL | 2004 |
| Finition | Mat |
| Matière | Duroplast |
| Traitement de surface | Non traité |

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Hauteur | 92 mm |
| Largeur | 92 mm |
| Profondeur | 49 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 42 mm |
| Profondeur de montage | 7 mm |

Raccordement

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Section du conducteur | 1.0 - 2.5 mm ² |
|-----------------------|---------------------------|

Installation, montage

| | |
|-------------------------------|----------|
| Montage | Encastré |
| Position de montage/connexion | Vertical |

Connectivité

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Type de connection / prise | Raccordement à fiche |
| Type de montage | Fixation par vis |
| Type de connecteur/prise USB | QuickConnect |

Equipement

| | |
|--|----------------------|
| Type de connecteur/prise de courant | Norme suisse type 15 |
| Insert central rotatif | Non |
| Avec couvercle à charnière | Non |
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Oui |
| Avec lampe de signalisation | Non |

Accessoires

| | |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK02 |
| Indice de protection IP | IP20 |

Fonctions

| | |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
| Avec éclairage fonctionnel | Non |

Textes

| | |
|-------------|------------------|
| Inscription | Sans inscription |
| Housse | Plaque pleine |

Textes

| | |
|----------------------|---|
| Protection | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis |

Convient pour

kallysto encastré