



WH37580305DM

**FLF Gr.1 kompl. mit Rastfeder: Einbau-Steckdose Typ13 mit Steckklemmen, Schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

**Spannung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 250 V       |
| Nennspannung | 250 - 250 V |

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Schwarz     |
| RAL Nummer | 9005        |
| Glanzgrad  | Matt        |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Abmessungen**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Höhe                        | 37.7 mm |
| Breite                      | 62.7 mm |
| Tiefe                       | 43.6 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 37.6 mm |
| Einbautiefe                 | 6 mm    |

**Anschluss**

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Leiterquerschnitt | 1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
|-------------------|---------------------------|

**Anschlussmöglichkeiten**

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp     | quickconnect                    |
| Montageart                | Einbaubar<br>Schnappbefestigung |
| Anschluss-/Steckertyp USB | Steckanschluss                  |

**Ausstattung**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Schweizer Norm Typ 13 |
| Verdreher Zentraleinsatz        | Nein                  |
| Mit Klappdeckel                 | Nein                  |
| Mit Schutzleiterkontakt rund    | Ja                    |
| Mit Signallampe                 | Nein                  |

**Zubehör**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein      |
| Vorbestückt mit       | Steckdose |

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

**Sicherheit**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK02 |
| Schutzart IP      | IP20 |

**Funktionen**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Nein |

**Texte**

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Aufdruck     | Ohne Aufdruck                  |
| Abdeckung    | Vollplatte                     |
| Schutz       | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit quickconnect-Steckklemmen  |

**Geeignet für**

FLF-Aufputzmontage / FLF-Unterputzmontage

**Nachhaltigkeit**

|               |    |
|---------------|----|
| REACH-konform | Ja |
|---------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|