



WH37580305DM

**FLF complet avec ressort d'Incliquetage: Type 13 avec bornes enfichables, Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	37.7 mm
Largeur	62.7 mm
Profondeur	43.6 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	37.6 mm
Profondeur de montage	6 mm

**Raccordement**

Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>
-----------------------	---------------------------

**Connectivité**

Type de connection / prise	QuickConnect
Type de montage	Installation à encastrer Fixation par encliquetage
Type de connecteur/prise USB	Raccordement à fiche

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Prise de courant

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

**Identification**

Avec inscription	Non
------------------	-----

**Textes**

Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

---

**Textes**

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Type	Appareil gr. I

---

**Convient pour**

FLF encastré / FLF monté en saillie

---

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui