



WH36911700C

robusto humide ENC Gr.2x1 compl.: Type 15 / Type 15 avec clapet IP21/Blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 400 V

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matière

Couleur Blanc de sécurité

Code RAL 9003

Finition Mat

Matière Duroplast  
Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

##### Dimensions

Hauteur 186 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 48.5 mm

Nombre d'unités 2

Profondeur des boîtes d'encastrement 27.1 mm

Profondeur de montage 21.4 mm

##### Raccordement

Type de connexion / prise Borne de connexion

##### Installation, montage

Montage Encastré

Position de montage/connexion Vertical

##### Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB QuickConnect

##### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 15

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Pré-équipé avec Prise de courant

##### Cache, porte

Type de couvercle Couvercle rabattable à fermeture automatique

##### Capacité

Nombre de modules 2

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP21

---

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

---

**Identification**

Avec inscription	Non
------------------	-----

---

**Convient pour**

robusto encastré	
------------------	--

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----