



WH25917703C

**kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Typ 15 / Typ 15 mit Steckklemmen/ Lichtgrau**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

**Spannung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 400 - 400 V |
|--------------|-------------|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Lichtgrau   |
| RAL Nummer | 7035        |
| Werkstoff  | Duroplast   |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Abmessungen**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Höhe                        | 152 mm |
| Breite                      | 92 mm  |
| Tiefe                       | 48 mm  |
| Anzahl Einheiten            | 2      |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 41 mm  |
| Einbautiefe                 | 7 mm   |

**Anschluss**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Schweizer Norm Typ 15 |
|-----------------------|-----------------------|

**Installation, Montage**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Montage auf          | Unterputz |
| Einbau-/Anschlussort | Vertikal  |

**Anschlussmöglichkeiten**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Anschluss-/Steckertyp     | Steckanschluss     |
| Montageart                | Schraubbefestigung |
| Anschluss-/Steckertyp USB | quickconnect       |

**Ausstattung**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Schweizer Norm Typ 15 |
| Mit Klappdeckel                 | Nein                  |
| Mit Schutzleiterkontakt rund    | Ja                    |

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---------------|---|

**Sicherheit**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK02 |
| Schutzart IP      | IP20 |

**Kennzeichnung**

|              |      |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

**Geeignet für**

|                    |  |
|--------------------|--|
| kallysto Unterputz |  |
|--------------------|--|