



WH25917703C

kallysto.line ENC Gr.2x1 compl.: T15 / T15 avec bornes enfichables/ Gris

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

10 A

Tension

Tension nominale

400 - 400 V

Fréquence

Fréquence

50 - 50 Hz

Matière

Couleur

Gris clair

Code RAL

7035

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

Dimensions

Hauteur

152 mm

Largeur

92 mm

Profondeur

48 mm

Nombre d'unités

2

Profondeur des boîtes d'encastrement

41 mm

Profondeur de montage

7 mm

Raccordement

Type de connexion / prise

Norme suisse type 15

Installation, montage

Montage

Encastré

Position de montage/connexion

Vertical

Connectivité

Type de connection / prise

Raccordement à fiche

Type de montage

Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB

QuickConnect

Equipement

Type de connecteur/prise de courant

Norme suisse type 15

Avec couvercle à charnière

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Oui

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Capacité

Nombre de modules

2

Sécurité

Résistance aux chocs IK

IK02

Indice de protection IP

IP20

Identification

Avec inscription

Non

Convient pour

kallysto encastré