



WH25917704C

**kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Typ 15 / Typ 15 mit Steckklemmen/ Anthrazit**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Werkstoff**

Farbe Anthrazit

RAL Nummer 7024

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 152 mm

Breite 92 mm

Tiefe 48 mm

Anzahl Einheiten 2

Einbautiefe Unterputz-Dosen 41 mm

Einbautiefe 7 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 15

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

Einbau-/Anschlussort Vertikal

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp Steckanschluss

Montageart Schraubbefestigung

Anschluss-/Steckertyp USB quickconnect

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 15

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Kapazität**

Anzahl Module 2

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck Nein

**Geeignet für**

kallysto Unterputz

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja