



WH25917704C

kallysto.line ENC Gr.2x1 compl.: T15 / T15 avec bornes enfichables/ Anthr.

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Matière

Couleur Anthracite

Code RAL 7024

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

##### Dimensions

Hauteur 152 mm

Largeur 92 mm

Profondeur 48 mm

Nombre d'unités 2

Profondeur des boîtes d'encastrement 41 mm

Profondeur de montage 7 mm

##### Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 15

##### Installation, montage

Montage Encastré

Position de montage/connexion Vertical

##### Connectivité

Type de connexion / prise Raccordement à fiche

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB QuickConnect

##### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 15

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Capacité

Nombre de modules 2

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

##### Identification

Avec inscription Non

##### Convient pour

kallysto encastré

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui