



WH25917707C

kallysto.line ENC Gr.2x1 compl.: T15 / T15 avec bornes enfichables/ Beige

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Beige
Code RAL	1015
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	152 mm
Largeur	92 mm
Profondeur	48 mm
Nombre d'unités	2
Profondeur des boîtes d'encastrement	41 mm
Profondeur de montage	7 mm

Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 15
---------------------------	----------------------

Installation, montage

Montage	Encastré
Position de montage/connexion	Vertical

Connectivité

Type de connection / prise	Raccordement à fiche
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	QuickConnect

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 15
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Convient pour

kallysto encastré	
-------------------	--