



WH36596305C_1

robusto NUP Gr.1 komplett: Steckdose Typ 25 mit Steckklemmen IP55 Schwarz

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Tiefe	66 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	39 mm
Einbautiefe	27 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 25
Leiterquerschnitt	1.0 - 2.5 mm ²

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
Einbau-/Anschlussort	Horizontal

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect Steckanschluss Federzug-Anschluss
Montageart	Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 25
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Selbstschließendes Klappdeckel
------------------	--------------------------------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP55

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Texte

Abdeckung Vollplatte

Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Typ Apparat Gr. I

Geeignet für

robusto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja