



WH27250804C

**kallysto.pro UP komplett: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht/1500W Anthrazit**

**Technische Eigenschaften**

**Erfassung**

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
-------------------	-----------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Abmessungen**

Breite	94 mm
--------	-------

Einbautiefe	20 mm
-------------	-------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Anthrazit
-------	-----------

Werkstoff	Polycarbonat (PC)
-----------	-------------------

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
--------------	------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------