



WH36583300C_1

robusto UP Steckdose 1xT13 IP55 C Signalweiss

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Signalweiss |
| RAL Nummer | 9003 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Höhe | 86 mm |
| Breite | 86 mm |
| Tiefe | 66 mm |
| Anzahl Einheiten | 1 |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 39 mm |
| Einbautiefe | 27 mm |

Anschluss

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Leiterquerschnitt | 1.0 - 2.5 mm ² |
|-------------------|---------------------------|

Installation, Montage

| | |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Schweizer Norm Typ 13 |
| Verdreher Zentraleinsatz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Ja |
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Ja |
| Mit Signallampe | Nein |

Zubehör

| | |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Deckelausführung | Selbstschließender Klappdeckel |
|------------------|--------------------------------|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

Sicherheit

| | |
|-------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
| Schutzart IP | IP55 |

Funktionen

| | |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |

Kennzeichnung

| | |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

Texte

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Abdeckung | Vollplatte |
| Schutz | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit quickconnect-Steckklemmen |

Geeignet für

robusto Unterputz

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|