



WH36250849Z

robusto Zubehör: Oberteil Bewegungsmelder 90-180°/2300W IP55 Aluminium

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Zentralplatte

Werkstoff

Farbe Aluminium

RAL Nummer 9006

Glanzgrad Matt

Werkstoff Polycarbonat (PC)

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 86 mm

Breite 86 mm

Tiefe 37,5 mm

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Klemmbefestigung

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Sicherheit

Schutzart IP IP55

Stoßfestigkeit IK IK07

Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck

Geeignet für

robusto Aufputz / robusto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja