



WH36250849Z

**robusto accessoires: DéTECT. de mouvement 90-180° 3-fil/2300W IP55 Aluminium**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	Obturateur centrale
---------------------------	---------------------

**Matière**

Couleur	Aluminium
Code RAL	9006
Finition	Mat
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement de surface	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	37.5 mm

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par serrage
-----------------	----------------------

**Equipement**

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse	Non
--------------------------------------	-----

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK07

**Textes**

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

**Convient pour**

robusto encastré / robusto montage en saillie

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----