



WH36250849Z

robusto accessoires: Délect. de mouvement 90-180° 3-fil/2300W IP55 Aluminium

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Obturateur centrale

Matière

Couleur Aluminium

Code RAL 9006

Finition Mat

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 37.5 mm

Connectivité

Type de montage Fixation par serrage

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Sécurité

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

Textes

Inscription Sans inscription

Convient pour

robusto encastré / robuste montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui