



WH37628305D



FLF complet: Prise 2x T23 avec affichage d'état avec bornes enfichables, Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 75 mm

Largeur 62.5 mm

Profondeur 49 mm

Nombre d'unités 2

Profondeur des boîtes d'encastrement 42.7 mm

Profondeur de montage 6.3 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 23

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm²

Installation, montage

Position de montage/connexion Vertical

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect
Raccordement à fiche
Raccordement à ressort de traction

Type de montage Installation à encastrer
Fixation par encliquetage

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Fonctions

Avec éclairage fonctionnel Oui

Identification

Avec inscription Non

Textes

Housse Plaque pleine

Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Type Appareil gr. II

Convient pour

FLF encastré / FLF monté en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui
