



WH37685400D

FLF Gr.2 komplett: 3x Typ 23/L2 mit Flachkabeldose POWER Weiss

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Weiss |
| RAL Nummer | 9010 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Abmessungen

| | |
|--------|----------|
| Höhe | 62.50 mm |
| Breite | 75 mm |
| Tiefe | 43.3 mm |

Kabel

| | |
|------------|--------|
| Kabellänge | 0.45 m |
|------------|--------|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|--------|
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 37 mm |
| Einbautiefe | 6.3 mm |

Anschluss

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Leiterquerschnitt | 1.0 - 2.5 mm ² |
|-------------------|---------------------------|

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|------------|---------------------------------|
| Montageart | Einbaubar Schnappbefestigung |
|------------|---------------------------------|

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Schweizer Norm Typ 23 |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Mit Klapdeckel | Nein |
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Ja |
| Mit Signallampe | Nein |

Zubehör

| | |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 3 |
|---------------|---|

Sicherheit

| | |
|--------------------|------|
| Stossfestigkeit IK | IK02 |
| Schutzart IP | IP20 |

Funktionen

| | |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |

Texte

| | |
|-----------|--------------------------------|
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
| Abdeckung | Vollplatte |
| Schutz | Ohne erhöhten Berührungsschutz |

Texte

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Anschlussart | Mit quickconnect-Steckklemmen |
| Typ | Apparat Gr. II |

Geeignet für

| |
|---|
| FLF-Aufputzmontage / FLF-Unterputzmontage |
|---|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|