



WH36250805Z

robusto accessoires: DéTECT. de mouvement 90-180° 3-fil/2300W IP55 Noir

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Obturateur centrale
---------------------------	---------------------

Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Mat
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	87 mm
Largeur	87 mm
Profondeur	85 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage
-----------------	----------------------

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse	Non
--------------------------------------	-----

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK07

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Convient pour

robusto encastré / robusto montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----