



WH25917705C

kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Typ 15 / Typ 15 mit Steckklemmen/ Schwarz

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	152 mm
Breite	92 mm
Tiefe	48 mm
Anzahl Einheiten	2
Einbautiefe Unterputz-Dosen	41 mm
Einbautiefe	7 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 15
-----------------------	-----------------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
Einbau-/Anschlussort	Vertikal

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Steckanschluss
Montageart	Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp USB	quickconnect

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 15
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Geeignet für

kallysto Unterputz	
--------------------	--