



WH25917705C

kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Typ 15 / Typ 15 mit Steckklemmen/ Schwarz

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Schwarz
RAL Nummer 9005
Werkstoff Duroplast
Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 152 mm
Breite 92 mm
Tiefe 48 mm
Anzahl Einheiten 2
Einbautiefe Unterputz-Dosen 41 mm
Einbautiefe 7 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 15

Installation, Montage

Montage auf Unterputz
Einbau-/Anschlussort Vertikal

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Steckanschluss
Montageart Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp USB quickconnect

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 15
Mit Klappdeckel Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

Anzahl Module 2

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK02
Schutzart IP IP20

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja