



WH25917705C

**kallysto.line ENC Gr.2x1 compl.: T15 / T15 avec bornes enfichables/ Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Noir  
Code RAL 9005  
Matière Duroplast  
Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 152 mm  
Largeur 92 mm  
Profondeur 48 mm  
Nombre d'unités 2  
Profondeur des boîtes d'encastrement 41 mm  
Profondeur de montage 7 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise Norme suisse type 15

**Installation, montage**

Montage Encastré  
Position de montage/connexion Vertical

**Connectivité**

Type de connexion / prise Raccordement à fiche  
Type de montage Fixation par vis  
Type de connecteur/prise USB QuickConnect

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 15  
Avec couvercle à charnière Non  
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Capacité**

Nombre de modules 2

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK IK02  
Indice de protection IP IP20

**Identification**

Avec inscription Non

**Convient pour**

kallysto encastré

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui