



WH37684400D

FLF Gr.1 komplett: Typ 23/L1 mit Rundkabeldose Weiss

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Weiss
RAL Nummer	9010
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	37.7 mm
Breite	62.7 mm
Tiefe	43.6 mm

Kabel

Kabellänge	0.45 m
------------	--------

Abmessungen

Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	37.6 mm
Einbautiefe	6 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 23
-----------------------	-----------------------

Installation, Montage

Einbau-/Anschlussort	Horizontal
----------------------	------------

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Steckverbindung
Montageart	Einbaubar Schnappbefestigung

Ausstattung

Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Texte

Typ Apparat Gr. I

Geeignet für

FLF-Aufputzmontage / FLF-Unterputzmontage

Nachhaltigkeit

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja