



WH36583305Q\_1

**robusto AP prise 1xT13 IP55 Q noir**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	75 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm

**Raccordement**

Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>
-----------------------	---------------------------

**Installation, montage**

Montage	En saillie
---------	------------

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Cache, porte**

Type de couvercle	Couvercle rabattable à fermeture automatique
-------------------	--

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP55

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

**Textes**

Inscription	Sans inscription
Housse	Boîtier complet

**Textes**

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

**Convient pour**

robusto montage en saillie

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui