




WH36250805C

robusto NUP Gr.1 komplett: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /2300W IP55 Schwarz

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
-------------------	-----------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Abmessungen

Breite	86 mm
Einbautiefe	33 mm
Empfohlene Montagehöhe	1.1-2.2 m

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Werkstoff

Farbe	Schwarz
Werkstoff	Polycarbonat (PC)

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
--------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----