



WH36250805C

**robusto mouillé ENC compl.: DéTECT. de mouvement 90-180° 3-fil/2300W IP55 Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Détection**

Type de capteur	Détecteur de mouvement
-----------------	------------------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Dimensions**

Largeur	86 mm
Profondeur de montage	33 mm
Hauteur de montage recommandée	1.1-2.2 m

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 55 °C
------------------------	-------------

**Matière**

Couleur	Noir
Matière	Polycarbonate (PC)

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----