



WH36583349A\_1

**robusto UP Steckdose 1xT13 IP55 A aluminium**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	10 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Tiefe	66 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	39 mm
Einbautiefe	27 mm

**Anschluss**

Leiterquerschnitt	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>
-------------------	---------------------------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 13
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung	Selbstschließender Klappdeckel
------------------	--------------------------------

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Sicherheit**

Stossfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP55

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte

<b>Texte</b>	
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
<b>Geeignet für</b>	
robusto Aufputz / robusto Unterputz	
<b>Nachhaltigkeit</b>	
RoHS-konform	Ja