



WH36583349A\_1

**robusto ENC prise 1xT13 IP55 A aluminium**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

10 A

**Tension**

Tension nominale

250 V

Tension nominale

250 - 250 V

**Fréquence**

Fréquence

50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur

Aluminium

Code RAL

9006

Finition

Mat

Matière

Thermoplastique

Traitement de surface

Non traité

**Dimensions**

Hauteur

86 mm

Largeur

86 mm

Profondeur

66 mm

Nombre d'unités

1

Profondeur des boîtes d'encastrement

39 mm

Profondeur de montage

27 mm

**Raccordement**

Section du conducteur

1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage

Encastré

**Connectivité**

Type de montage

Fixation par vis

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant

Norme suisse type 13

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Oui

Avec lampe de signalisation

Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage

Non

**Cache, porte**

Type de couvercle

Couvercle rabattable à fermeture automatique

**Capacité**

Nombre de modules

1

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK

IK07

Indice de protection IP

IP55

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation

Non

Avec éclairage fonctionnel

Non

**Textes**

Inscription

Sans inscription

Housse

Obturateur centrale

**Textes**

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

**Convient pour**

robusto encastré / robusto montage en saillie
---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----