



WH36583349A\_1

**robusto ENC prise 1xT13 IP55 A aluminium**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Aluminium

Code RAL 9006

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 66 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 39 mm

Profondeur de montage 27 mm

**Raccordement**

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Cache, porte**

Type de couvercle Couvercle rabattable à fermeture automatique

**Capacité**

Nombre de modules 1

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP55

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

**Identification**

Avec inscription Non

---

**Textes**

---

Housse	Obturateur centrale
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

---

**Convient pour**

robusto encastré / robuste montage en saillie

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui

---