



WH36250803C

**robusto NUP Gr.1 komplett: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /2300W IP55 Grau**

**Technische Eigenschaften**

**Erfassung**

Ausführung Sensor Bewegungsmelder

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Abmessungen**

Breite 86 mm

Einbautiefe 33 mm

Empfohlene Montagehöhe 1.1-2.2 m

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -25 - 55 °C

**Werkstoff**

Farbe Grau

Werkstoff Polycarbonat (PC)

**Sicherheit**

Schutzart IP IP55

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja