



WH36250803C

robusto moullé ENC compl.: Délect. de mouvement 90-180° 3-fil/2300W IP55 Gris

### Caractéristiques techniques

#### Détection

Type de capteur Délecteur de mouvement

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Dimensions

Largeur 86 mm

Profondeur de montage 33 mm

Hauteur de montage recommandée 1.1-2.2 m

#### Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 55 °C

#### Matière

Couleur Gris

Matière Polycarbonate (PC)

#### Sécurité

Indice de protection IP IP55

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui