



WH36250803Z

robusto accessoires: DéTECT. de mouvement 90-180° 3-fil/2300W IP55 Gris

Caractéristiques techniques

Architecture

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Type d'organe de commande | Obturateur centrale |
|---------------------------|---------------------|

Matière

| | |
|------------------------|--------------------|
| Couleur | Gris |
| Code RAL | 7035 |
| Finition | Mat |
| Matière | Polycarbonate (PC) |
| Traitements de surface | Non traité |

Dimensions

| | |
|------------|-------|
| Hauteur | 87 mm |
| Largeur | 87 mm |
| Profondeur | 85 mm |

Connectivité

| | |
|-----------------|----------------------|
| Type de montage | Fixation par serrage |
|-----------------|----------------------|

Equipement

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse | Non |
|--------------------------------------|-----|

Accessoires

| | |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP55 |
| Résistance aux chocs IK | IK07 |

Textes

| | |
|-------------|------------------|
| Inscription | Sans inscription |
|-------------|------------------|

Convient pour

robusto encastré / robusto montage en saillie

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|