



WH37580300DM

**FLF complet avec ressort d'encliquetage: Type 13 avec bornes enfichables, Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

10 A

**Tension**

Tension nominale

250 V

Tension nominale

250 - 250 V

**Fréquence**

Fréquence

50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur

Blanc

Code RAL

9010

Finition

Mat

Matière

Thermoplastique

Traitement de surface

Non traité

**Dimensions**

Hauteur

37.7 mm

Largeur

62.7 mm

Profondeur

43.6 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

37.6 mm

Profondeur de montage

6 mm

**Raccordement**

Section du conducteur

1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Connectivité**

Type de connection / prise

QuickConnect

Type de montage

Installation à encastrer

Fixation par encliquetage

Type de connecteur/prise USB

Raccordement à fiche

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant

Norme suisse type 13

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Oui

Avec lampe de signalisation

Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Pré-équipé avec

Prise de courant

**Capacité**

Nombre de modules

1

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK

IK02

Indice de protection IP

IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation

Non

Avec éclairage fonctionnel

Non

**Textes**

Inscription

Sans inscription

Housse

Plaque pleine

**Textes**

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

**Convient pour**

FLF encastré / FLF monté en saillie
-------------------------------------

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui