



WH36520349A

robusto Signalisation (LED rouge/vert) avec face IP55 pour combinaison Alumin.

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 230 V |
|------------------|-------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Matière

|         |           |
|---------|-----------|
| Couleur | Aluminium |
|---------|-----------|

|          |      |
|----------|------|
| Code RAL | 9006 |
|----------|------|

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Matière | Thermoplastique |
|---------|-----------------|

##### Dimensions

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 86 mm |
|---------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 86 mm |
|---------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Profondeur | 49 mm |
|------------|-------|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP55 |
|-------------------------|------|

##### Convient pour

|   |
|---|
| robusto encastré / robuste montage en saillie |
|---|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|