



WH37586400D

FLF complet avec ressort d'encliquetage: Prise type 23 avec bornes à vis, Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 37.7 mm

Largeur 62.7 mm

Profondeur 36.9 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 30.9 mm

Profondeur de montage 6 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 23

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage Encastré

Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis

Type de montage Installation à encastrer
Fixation par serrage

Equipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 1

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Type	Appareil gr. I

Convient pour

FLF encastré / FLF monté en saillie

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui