



WH37643300D



**FLF complet: Prise 3x T13 avec affichage d'état avec bornes enfichables, Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Blanc
Code RAL	9010
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	62.50 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	48.7 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	42.4 mm
Profondeur de montage	6.3 mm

**Raccordement**

Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>
-----------------------	---------------------------

**Connectivité**

Type de montage	Installation à encastrer Fixation par encliquetage
-----------------	---

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Capacité**

Nombre de modules	3
-------------------	---

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Oui

**Textes**

Inscription	Sans inscription
Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

**Convient pour**

FLF encastré / FLF monté en saillie
-------------------------------------

# Fiche technique du produit

WH37643300D

---

## Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui