



WH36250800C

robusto NUP Gr.1 komplett: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /2300W IP55 Weiss

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor Bewegungsmelder

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Abmessungen

Breite 86 mm

Einbautiefe 33 mm

Empfohlene Montagehöhe 1.1-2.2 m

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25 - 55 °C

Werkstoff

Farbe Signalweiss

Werkstoff Polycarbonat (PC)

Sicherheit

Schutzart IP IP55

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja