



WH36250800Z

robusto accessoires: Délect. de mouvement 90-180° 3-fil/2300W IP55 Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Obturateur centrale

Matière

Couleur Blanc de sécurité
 Code RAL 9003
 Finition Mat
 Matière Polycarbonate (PC)
 Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 87 mm
 Largeur 87 mm
 Profondeur 85 mm

Connectivité

Type de montage Fixation par serrage

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Sécurité

Indice de protection IP IP55
 Résistance aux chocs IK IK07

Textes

Inscription Sans inscription

Convient pour

robusto encastré / robuste montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui