



WH36250849A

robusto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /2300W mit IP55-Oberteil Kombin. Alumin.

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor Bewegungsmelder

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Abmessungen

Breite 86 mm

Einbautiefe 33 mm

Empfohlene Montagehöhe 1.1-2.2 m

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25 - 55 °C

Werkstoff

Farbe Aluminium

Werkstoff Polycarbonat (PC)

Sicherheit

Schutzart IP IP55

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja